

ESD Euronorm ládák, Típus: ENB70



Rendelési adatok

Rendelés száma	972350 ENB70
GTIN	8055520170056
Árucikk kategória	96E

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű egymásra helyezhető szállítódobozok újrahasznosítható, **elektromosan vezetőképes** műanyagból. A műanyag tartó alapszerkezete egy keretes konstrukció két alaplappal. A robusztus falak a különböző bordákkal megerősítve jó alaktartást kölcsönöznek a doboznak.

Elektromos szigetelés: EGB/ESD

Magasság: 343 mm

Szélesség: 600 mm

Mélység: 400 mm

Fogantyú alakja: Fogantyú

Műszaki leírás

Magasság	343 mm
Szélesség	600 mm
Fogantyú alakja	Fogantyú
Mélység	400 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Euronorm ládák

