

ESD Euronorm ládák, Típus: ENB20



Rendelési adatok

Rendelés száma	972350 ENB20
GTIN	8055520120051
Árucikk kategória	96E

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű egymásra helyezhető szállítódobozok újrahasznosítható, **elektromosan vezetőképes** műanyagból. A műanyag tartó alapszerkezete egy keretes konstrukció két alaplappal. A robusztus falak a különböző bordákkal megerősítve jó alaktartást kölcsönöznek a doboznak.

Elektromos szigetelés: EGB/ESD

Magasság: 220 mm

Szélesség: 400 mm

Mélység: 300 mm

Fogantyú alakja: Fogantyú

Műszaki leírás

Szélesség	400 mm
Mélység	300 mm
Fogantyú alakja	Fogantyú
Magasság	220 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Euronorm ládák

