

ESD Euronorm ládák, Típus: ENB24



Rendelési adatok

Rendelés száma	972350 ENB24
GTIN	8055520124059
Árucikk kategória	96E

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű egymásra helyezhető szállítódobozok újrahasznosítható, **elektromosan vezetőképes** műanyagból. A műanyag tartó alapszerkezete egy keretes konstrukció két alapméret alapján. A robusztus falak a különböző bordákkal megerősítve jó alaktartást kölcsönöznek a doboznak.

Elektromos szigetelés: EGB/ESD

Magasság: 120 mm

Szélesség: 600 mm

Mélység: 400 mm

Fogantyú alakja: Markolat

Műszaki leírás

Szélesség	600 mm
Mélység	400 mm
Magasság	120 mm
Fogantyú alakja	Markolat
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Euronorm ládák

