

## ESD Euronorm ládák, Típus: ENB34



### Rendelési adatok

Rendelés száma	972350 ENB34
GTIN	8055520134058
Árucikk kategória	96E

### Leírás

#### Kivitel:

Kiváló minőségű egymásra helyezhető szállítódobozok újrahasznosítható, **elektromosan vezetőképes** műanyagból. A műanyag tartó alapszerkezete egy keretes konstrukció két alapméret alapján. A robusztus falak a különböző bordákkal megerősítve jó alaktartást kölcsönöznek a doboznak.

Elektromos szigetelés: EGB/ESD

Magasság: 170 mm

Szélesség: 600 mm

Mélység: 400 mm

Fogantyú alakja: Fogantyú

### Műszaki leírás

Szélesség	600 mm
Magasság	170 mm
Fogantyú alakja	Fogantyú
Mélység	400 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Euronorm ládák

