

Garant**ESD munka forgószék, szövet kárpit, kerekekkel, alacsony, Típus: ESD****Rendelési adatok**

Rendelés száma	972650 ESD
GTIN	4062406198169
Árucikk kategória	91Z

Leírás**Kivitel:**

Ergonomikus munka forgószék szinkrontechnikával. Székkárpit és háttámla **ESD vezetőképes speciális anyagból**. Megakadályozza a statikus feltöltődést. Vezetőképes 5 ágú alumínium lábkereszt. Nagyon biztonságos az 5 ESD kerék / talp készlet felhasználásával. A karok szabadon mozoghatnak a magas és keskeny háttámlának köszönhetően.

Kivitel reklámszöveg:

- **Ergonomikusan funkcionális formatervezés.**
- **Gerincoszlop megtámasztás.**
- **Szinkron technika.**
- **A karok szabadon mozoghatnak a magas és keskeny háttámlának köszönhetően.**
- **Ötkarú alumínium lábkereszt.**

Felhasználás:

Biztonságos és ellenőrzött munkavégzéshez ESD-érzékeny alkatrészekkel és készülékekkel. Megakadályozza az elektronikus alkatrészeknek a véletlen elektromos kisülés miatti károsodását.

Szabvány:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Műszaki leírás

Háttámla állítási tartomány	60 mm
Ülőlap mélység	450 mm
Háttámla magassága	600 mm
Szék anyagának színe	antracit
Szék mélység állítási tartomány	40 mm
Ülőlap szélesség	470 mm
Kivitel	kerekekkel
Szék teherbírása	120 kg
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Magasságállítási tartomány	480 - 630 mm
Termék fajtája	Munka forgószék