

Garant GRIDLINE

Fiókbetét szerszámrögzítővel, 26×24G, Szerszámszár: C8**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 970705 C8 |
| GTIN | 4062406180867 |
| Árucikk kategória | 9GK |

Leírás**Kivitel:**

Acéllemez tartó, műanyag szerszámrögzítővel.

Felhasználás:

Fiókokba helyezhető.

Szín:

RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal (egyedi színben nem szállítható).**

Figyelem:

A VDI20 tartók a Trumpf stancoló bélyegekhez is megfelelnek. A HSK katalógusméretek az A és C alakú szerszámbefogókhoz alkalmasak, más alakokat lásd a táblázatban.

Fiókok hasznos területe G-ben: 26×24

Magasság szerszámrögzítők nélkül: 60 mm

Szerszámbefogók száma: 25

Tengelytávolság A: 126 mm

Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben: 26

Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben: 24

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------------------|--------|
| Tengelytávolság A | 126 mm |
| Magasság szerszámrögzítők nélkül | 60 mm |
| Szerszámbefogók száma | 25 |
| Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben | 26 |
| Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben | 24 |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Fiókok hasznos területe G-ben | 26x24 |
| Terméknév attribútum | 26x24G |
| Termék fajtája | Fiókbetét CNC szerszámszekrényhez |

Tartozék

| | |
|------------------------|-----------|
| Műanyag betét Típus C8 | 947390 C8 |
|------------------------|-----------|