

Garant GRIDLINE

Fiókbetét szerszámrögzítővel, 26×24G, Szerszámszár: SK50**Rendelési adatok**

Rendelés száma	970705 SK50
GTIN	4062406180591
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Acéllemez tartó, műanyag szerszámrögzítővel.

Felhasználás:

Fiókokba helyezhető.

Szín:

RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal (egyedi színben nem szállítható).**

Figyelem:

A VDI20 tartók a Trumpf stancoló bélyegekhez is megfelelnek. A HSK katalógusméretek az A és C alakú szerszámbe fogókhoz alkalmasak, más alakokat lásd a táblázatban.

Fiókok hasznos területe G-ben: 26×24

Magasság szerszámrögzítők nélkül: 145 mm

Szerszámbe fogók száma: 25

Tengelytávolság A: 125 mm

Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben: 26

Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben: 24

Műszaki leírás

Magasság szerszámrögzítők nélkül	145 mm
Tengelytávolság A	125 mm
Szerszámbe fogók száma	25
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben	24
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben	26

Fiókok hasznos területe G-ben	26x24
Terméknév attribútum	26x24G
Termék fajtája	Fiókbetét CNC szerszámszekrényhez

Tartozék

Műanyag betét Típus SK50	947390 SK50
--------------------------	-------------