

Garant GRIDLINE

Fiókbetét szerszámrögzítővel, 26×24G, Szerszámszár: C6**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 970705 C6 |
| GTIN | 4062406180850 |
| Árucikk kategória | 9GK |

Leírás**Kivitel:**

Acéllemez tartó, műanyag szerszámrögzítővel.

Felhasználás:

Fiókokba helyezhető.

Szín:

RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal (egyedi színben nem szállítható).**

Figyelem:

A VDI20 tartók a Trumpf stancoló bélyegekhez is megfelelnek. A HSK katalógusméretek az A és C alakú szerszámbe fogókhoz alkalmasak, más alakokat lásd a táblázatban.

Fiókok hasznos területe G-ben: 26×24

Magasság szerszámrögzítők nélkül: 60 mm

Szerszámbe fogók száma: 52

Tengelytávolság A: 86 mm

Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben: 26

Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben: 24

Műszaki leírás

| | |
|--|-------|
| Szerszámbe fogók száma | 52 |
| Magasság szerszámrögzítők nélkül | 60 mm |
| Tengelytávolság A | 86 mm |
| Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben | 24 |
| Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben | 26 |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Fiókok hasznos területe G-ben | 26x24 |
| Terméknév attribútum | 26x24G |
| Termék fajtája | Fiókbetét CNC szerszámszekrényhez |

Tartozék

| | |
|------------------------|-----------|
| Műanyag betét Típus C6 | 947390 C6 |
|------------------------|-----------|