

Garant GRIDLINE

**Fiókbetét szerszámrögzítővel, 26×24G, Szerszámszár: HSK50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	970705 HSK50
GTIN	4062406180881
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Acéllemez tartó, műanyag szerszámrögzítővel.

**Felhasználás:**

Fiókokba helyezhető.

**Szín:**

RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal (egyedi színben nem szállítható).**

**Figyelem:**

A VDI20 tartók a Trumpf stancoló bélyegekhez is megfelelnek. A HSK katalógusméretek az A és C alakú szerszámbefogókhoz alkalmasak, más alakokat lásd a táblázatban.

Fiókok hasznos területe G-ben: 26×24

Magasság szerszámrögzítők nélkül: 60 mm

Szerszámbefogók száma: 52

Tengelytávolság A: 86 mm

Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben: 26

Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben: 24

**Műszaki leírás**

Tengelytávolság A	86 mm
Szerszámbefogók száma	52
Magasság szerszámrögzítők nélkül	60 mm
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben	24
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben	26

Fiókok hasznos területe G-ben	26x24
Terméknév attribútum	26x24G
Termék fajtája	Fiókbetét CNC szerszámszekrényhez

---

## Tartozék

Műanyag betét Típus HSK50	947390 HSK50
---------------------------	--------------