

Garant GRIDLINE

Fiókbetét szerszámrögzítővel, 26×24G, Szerszámszár: HSK100**Rendelési adatok**

Rendelés száma	970705 HSK100
GTIN	4062406180911
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Acéllemez tartó, műanyag szerszámrögzítővel.

Felhasználás:

Fiókokba helyezhető.

Szín:

RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal (egyedi színben nem szállítható).**

Figyelem:

A VDI20 tartók a Trumpf stancoló bélyegekhez is megfelelnek. A HSK katalógusméretek az A és C alakú szerszámbe fogókhoz alkalmasak, más alakokat lásd a táblázatban.

Fiókok hasznos területe G-ben: 26×24

Magasság szerszámrögzítők nélkül: 60 mm

Szerszámbe fogók száma: 20

Tengelytávolság A: 160 mm

Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben: 26

Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben: 24

Műszaki leírás

Magasság szerszámrögzítők nélkül	60 mm
Szerszámbe fogók száma	20
Tengelytávolság A	160 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben	26
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben	24

Fiókok hasznos területe G-ben	26x24
Terméknév attribútum	26x24G
Termék fajtája	Fiókbetét CNC szerszámszekrényhez

Tartozék

Műanyag betét Típus HSK100	947390 HSK100
----------------------------	---------------