

Garant GRIDLINE

Fiókbetét szerszámrögzítővel, 20×20G, Szerszámszár: C8**Rendelési adatok**

Rendelés száma	970721 C8
GTIN	4062406181017
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Acéllemez tartó, műanyag szerszámrögzítővel.

Felhasználás:

Fiókokba helyezhető.

Szín:

RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal (egyedi színben nem szállítható).**

Figyelem:

A VDI20 tartók a Trumpf stancoló bélyegekhez is megfelelnek. A HSK katalógusméretek az A és C alakú szerszámbe fogókhoz alkalmasak, más alakokat lásd a táblázatban.

Fiókok hasznos területe G-ben: 20×20

Magasság szerszámrögzítők nélkül: 60 mm

Szerszámbe fogók száma: 18

Tengelytávolság A: 120 mm

Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben: 20

Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben: 20

Műszaki leírás

Magasság szerszámrögzítők nélkül	60 mm
Szerszámbe fogók száma	18
Tengelytávolság A	120 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben	20
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben	20

Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Fiókbetét

Tartozék

Műanyag betét Típus C8	947390 C8
------------------------	-----------