

Garant GRIDLINE

**Fiókbetét szerszámrögzítővel, 20×20G, Szerszámszár: VDI20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	970721 VDI20
GTIN	4062406180959
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Acéllemez tartó, műanyag szerszámrögzítővel.

**Felhasználás:**

Fiókokba helyezhető.

**Szín:**

RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal (egyedi színben nem szállítható).**

**Figyelem:**

A VDI20 tartók a Trumpf stancoló bélyegekhez is megfelelnek. A HSK katalógusméretek az A és C alakú szerszámbe fogókhoz alkalmasak, más alakokat lásd a táblázatban.

Fiókok hasznos területe G-ben: 20×20

Magasság szerszámrögzítők nélkül: 60 mm

Szerszámbe fogók száma: 59

Tengelytávolság A: 65 mm

Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben: 20

Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben: 20

**Műszaki leírás**

Tengelytávolság A	65 mm
Szerszámbe fogók száma	59
Magasság szerszámrögzítők nélkül	60 mm
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben	20
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben	20

Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Fiókbetét

---

## Tartozék

Műanyag betét Típus VDI20	947390 VDI20
---------------------------	--------------