

**HOLEX**

## Videó endoszkóp szonda nélkül



### Rendelési adatok

Rendelés száma	492921
GTIN	4045197739049
Árucikk kategória	42L

### Leírás

#### Kivitel:

HOLEX videó endoszkóp nagyméretű, részlethű LCD kijelzővel és átfogó funkciókkal. A napellenző további védelmet nyújt napsütés esetén. A két markolattal a készülék biztonságosan fogható. Az alapkészülék kompatibilis minden 492932 – 492944 sz. HOLEX endoszkóp szondával.

- **Alapkészülék 7 col LCD kijelzővel (képkivágás 6 col).**
- **Zoom mód; digitális zoom 3 fokozatban: 1,5x, 2x és 5x.**
- **Kép- és videófelvétel tárolható.**
- **USB és AV kimenet. Az integrált USB és AV kimeneten keresztül képeket és videókat továbbíthat egy számítógépre.**
- **Integrált, újratölthető Li-Ion akkumulátor 5 óra működési idővel.**
- **IP55 védelem.**
- **90°-os képelforgatás az óramutató járásával megegyező irányba a kezelőgombokkal.**

#### Előny:

- **Különösen robusztus és kitűnően alkalmas beltéri használatoz.**
- **Nagyon nagyméretű, 6 colos képkivágás.**
- **Kijelző felbontás 640 × 480 px.**
- **A képkivágás felosztható a 0° és 90° fokos nézet párhuzamos megjelenítéséhez.**
- **Kommentálási lehetőség hangfelvétellel. A beépített mikrofonnal a felvétel a vizsgálat közben kommentálható. Ezáltal nem szükséges jegyzetek körülményes készítése és összefoglalása.**
- **A kiválasztott beállítások áttekinthetően megjelennek közvetlenül a kijelzőn.**

#### Funkció:

IP55: Sugárzó víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

Robusztus, vízálló és porzáró szállítókoszár. SD memóriakártya (16 GB), hálózati tápegység (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz), USB adatkábel, AV kábel, tisztítókészlet. **Szonda nélkül.**

#### Különleges tartozék:

Endoszkóp szondák 492932 – 492944 sz.

Felvétel formátum: JPEG / AVI (30fps)

Kijelző felbontás: 640×480 px

Fókuszált mélységélesség: 16 – 60 mm

Üzemi hőmérséklet: 0 - 60 °C

Súly: 1,3 kg

## Műszaki leírás

Súly	1,3 kg
Üzemi hőmérséklet	0 - 60 °C
Hossz	240 mm
Kijelző felbontás	640×480 px
Szélesség	154 mm
Magasság	47 mm
Felvétel formátum	JPEG / AVI (30fps)
Fókuszált mélységélesség	16 – 60 mm
Energiaellátás	Akkus
Be- / kikapcsoló	igen
Termék fajtája	Endoszkóp

## Tartozék

Endoszkóp szonda, rugalmas Szondahossz 2000 mm	492940 2000
Endoszkóp szonda, félig merev Szondahossz 1000 mm	492936 1000
Endoszkóp szonda, rugalmas Szondahossz 2000 mm	492938 2000
Adapter 0° és 90°-os látószöghöz	492898
	492944 1500

Endoszkóp szonda, hajlítható, rugalmas Szondahossz 1500 mm

Endoszkóp szonda, rugalmas Szondahossz 1000 mm	492937 1000
--	-------------

Endoszkóp szonda, hajlítható, rugalmas Szondahossz 3000 mm	492944 3000
--	-------------

Endoszkóp szonda, félig merev, átkapcsolható Szondahossz 1000 mm	492932 1000
--	-------------

Endoszkóp szonda, félig merev Szondahossz 2000 mm	492934 2000
---	-------------

Endoszkóp szonda, félig merev Szondahossz 1000 mm	492934 1000
---	-------------

Endoszkóp szonda, hajlítható, rugalmas Szondahossz 1000 mm	492942 1000
--	-------------

Napellenző csavarral	492917
----------------------	--------

Hálózati adapter 5V	492919
---------------------	--------