

**KOMET® váltólapka, BK7935, Jelölés, típus W83: 32-210****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236553 32-210
GTIN	4047109240964
Árucikk kategória	24Q

Leírás**Kivitel:**

Köszörült palást, legömbölyített vágóélel és szinterezett forgácstörővel.

Figyelem:

Az alkalmazási irányértékek a 235500 – 235505 sz. KUB Quatron®-ra vonatkoznak.

Nem szabad a telibefúróban központi lapkaként használni!

Típus: Inox

Váltólapka ISO kód: SOEX 090408

Előtolás f acélban < 900 N/mm²: 0,2 mm/ford,

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	SOEX 090408
Megnevezés	32-210
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,2 mm/ford,
Cserék / élek száma	4
Minőség	BK7935

Típus	Inox
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	300 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	250 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		