

**KOMET® váltólapka, BK7935, Jelölés, típus W83: 39-210****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236553 39-210
GTIN	4047109258327
Árucikk kategória	24Q

Leírás**Kivitel:**

Köszörült palást, legömbölyített vágóélel és szinterezett forgácstörővel.

Figyelem:

Az alkalmazási irányértékek a 235500 – 235505 sz. KUB Quatron®-ra vonatkoznak.

Nem szabad a telibefúróban központi lapkaként használni! Csak KUB Centron Powerline-hoz.

Típus: Inox

Váltólapka ISO kód: SOEX 110508

Előtolás f acélban < 900 N/mm²: 0,22 mm/ford,

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	SOEX 110508
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,22 mm/ford,
Megnevezés	39-210
Minőség	BK7935
Típus	Inox

Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	300 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	250 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		