

**Garant****Lépcsős kétágú létra, mindkét oldalon járható, Lépcsőfokok száma: 2X4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	965920 2X4
GTIN	4045197742087
Árucikk kategória	91B

**Leírás****Kivitel:**

Alumínium fokok és szárak, tartós fok-szár kötés, négyszeres peremezéssel. Nagyon stabil a kúpos felépítésnek köszönhetően. Optimalizált létracsuklók nagyméretű felfekvő felülettel, 6 szegeccsel és műanyag védősapkával.

80 mm mély fokok csúszásgátló recézéssel.

EasyHandle Haptoprene® markolat rögzítő mechanikával, csúszásbiztos BalanceBase létrapapuccsal.

**Szabvány:**

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Szín:**

Szárak RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Hossz L: 0,93 m

Létrahossz: 0,93 m

Munkamagasság kb.: 2,5 m

Alsó, külső szélesség: 0,46 m

Kereszttartó magassága: 73 mm

Súly: 6,7 kg

## Műszaki leírás

Kereszttartó magassága	73 mm
Létrafok-/lépcsőfok mélység	80 mm
Lépcső kivitele	Lépcső
Létrahossz	0,93 m
Járhatóság	Kétoldalas
Súly	6,7 kg
Munkamagasság kb.	2,5 m
Alsó, külső szélesség	0,46 m
Hossz L	0,93 m
Létratechnika teherbírása	150 kg
Hoffmann perforált fal osztás	9×9
Termék fajtája	Állólétra