

Garant

Lépcsős kétágú létra, egyik oldalon járható, Fokok száma a platformmal együtt: 4

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	965900 4
GTIN	4045197742018
Árucikk kategória	91B

Leírás**Kivitel:**

Alumínium fokok és szárok, tartós fok-szár kötés, négyszeres peremezéssel. Nagyon stabil a kúpos felépítésnek köszönhetően.

Optimalizált létracsuklók nagyméretű felfekvő felülettel, 6 szegeccsel és műanyag védősapkával. 80 mm mély fokok csúszásgátló recézéssel.

EasyHandle Haptoprene® markolat rögzítő mechanikával, csúszásbiztos BalanceBase létrapapuccsal.

Műanyagból készült rakodótálcával.

Szabvány:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Szín:

Szárok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Lépcső kivitele	Lépcső
-----------------	--------

Létrafok-/lépcsőfok mélység	80 mm
Kereszttartó magassága	73 mm
Súly	6,6 kg
Járhatóság	Egyoldalas
Anyag	Alumínium
Munkamagasság kb.	3 m
Platformmagasság	0,93 m
Alsó, külső szélesség	0,5 m
Létrahossz	1,73 m
Hossz L	1,73 m
Lératechnika teherbírása	150 kg
Hoffmann perforált fal osztás	9×9
Termék fajtája	Állólétra