

**Garant****APET 180540 FR, HU7810, Típus: ALU**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 215212 ALU    |
| GTIN              | 4045197673817 |
| Árucikk kategória | 21A           |

## Leírás

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p\max} = 9$  mm.

## Műszaki leírás

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Típus                | ALU                 |
| Előtolás $f_z$ / fog | 0,2 mm              |
| Sarokrádiusz         | 4 mm                |
| Sorozat              | Softcut®            |
| Váltólapka ISO kód   | APET 180540 FR      |
| Minőség              | HU7810              |
| Szerszámanyag        | HM                  |
| Termék fajtája       | Váltólapka maráshoz |

**Felhasználói adatok**

|                      | <b>Felhasználás</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kód</b> |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Alu műanyagok        | alkalmas              | 600 m/min            | N              |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas              | 500 m/min            | N              |
| Alu > 10% Si         | alkalmas              | 400 m/min            | N              |
| Nedvesen maximum     | feltételesen alkalmas |                      |                |
| Száraz               | alkalmas              |                      |                |