

**PNMG 1106XNEN-GM, CA420M, Típus: GG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	223306 GG
GTIN	4960664732944
Árucikk kategória	25A

Leírás**Kivitel:**

10 élű ötszögű váltólapka a stabil és gazdaságos megmunkálás érdekében.

GM - Általános felhasználás.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $ae = 0,3 \times D$.

Síkvágóél: 2 mm

Előtolás f_z / fog: 0,25 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,25 mm
Típus	GG
Cserék / élek száma	10
Váltólapka ISO kód	PNMG 1106XNEN-GM
Minőség	CA420M
Szerszámanyag	HM

Síkvágóél	2 mm
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
GG(G)	alkalmas	230 m/min	K
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		