

**PNEA 1106XN TN-T01020 Kerámia, CS7050, Típus: GG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	223330 GG
GTIN	4960664742660
Árucikk kategória	25G

**Leírás****Kivitel:**

10 élű ötszögű váltólapka a stabil és gazdaságos megmunkálás érdekében.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$ .

Síkvágóél: 1,5 mm

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,1 mm

**Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$ / fog	0,1 mm
Típus	GG
Cserék / élek száma	10
Váltólapka ISO kód	PNEA 1106XN TN-T01020
Minőség	CS7050
Szerszámanyag	Kerámia
Síkvágóél	1,5 mm

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
GG(G)	alkalmas	650 m/min	K
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		