

Garant**POMX 0704ZEER M, HB9525, Típus: ST900**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213125 ST900
GTIN	4045197743220
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:

Síkvágóél hossza: 1,5 mm a nagyon jó felületminőség érdekében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p,max} = 1,4$ mm.

Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$: 3,61 mm

Előtolás f_z / fog: 1 mm

Műszaki leírás

Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$	3,61 mm
Előtolás f_z / fog	1 mm
Típus	ST900
Cserék / élek száma	5
Váltólapka ISO kód	POMX 0704ZEER M
Minőség	HB9525
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	420 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	400 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	380 m/min	P
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		