

HOLEX**Kézi fúrógépsatu, Pofaszélesség A: 120mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	365055 120
GTIN	4062406188641
Árucikk kategória	32D

Leírás**Kivitel:**

- **Vízszintesen, függőlegesen és oldalt használható.**
- **Megbízható és kézre álló kivitel.**
- **Edzett és köszörült pofák.**
- **Állandó teljes hossz. (Az orsó a markolatba süllyed!)**
- **Univerzális rögzítési lehetőség a hosszlyukak következtében.**
- **Mozgó pofa, oldalt vezetve.**
- **Fix szorítópofa három vertikális prizmával és egy horizontális prizmával.**
- **Levehető hajtókarral.**

Felhasználás:

Munkadarabok befogásához fúrógépeken.

Alapanyag:

A test öntvényből készül.

Pontosság:

0,20 mm-en belül.

Műszaki leírás

Pofamagasság C	39 mm
Befogási tartomány b	128 mm
Súly	6,5 kg

Alaptest hossza a	225 mm
Teljes magasság c	67 mm
Termék fajtája	Fúrógép satu

Tartozék

Tartalék pofa pár (2 darab) kézi fúrógépsatuhoz Típushoz 120	365046 120
--	------------