

**Garant****APMT 133502 ER, HB8630, Típus: INOX****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 215391 INOX   |
| GTIN              | 4045197746665 |
| Árucikk kategória | 21A           |

**Leírás****Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p \max} = 6$  mm.

**Műszaki leírás**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Előtolás $f_z$ / fog | 0,18 mm             |
| Típus                | INOX                |
| Sarokrádiusz         | 0,2 mm              |
| Sorozat              | Softcut®            |
| Váltólapka ISO kód   | APMT 133502 ER      |
| Minőség              | HB8630              |
| Szerszámanyag        | HM                  |
| Termék fajtája       | Váltólapka maráshoz |

**Felhasználói adatok**

|                              | <b>Felhasználás</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kód</b> |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 170 m/min            | M              |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 130 m/min            | M              |
| Nedvesen maximum             | feltételesen alkalmas |                      |                |
| Száraz                       | alkalmas              |                      |                |