

Garant**Másolómaró 7° pozitív, furattal, Ø D / élek száma Z: 52/4mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212167 52/4
GTIN	4045197750549
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Marótest egyenetlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén fokozatmentesen utánállítható.**

Vibrációcsökkennés és lágy vágóél belépés a 7°-os pozitív váltólapkák következtében.

Felhasználás:

219800 sz. váltólapka csavar készlettel – Váltólapkák és biztosító alátétek rögzítéséhez.

Figyelem:

Pozitív geometriával rendelkező váltólapkák használata esetén a biztosító csavarokat és biztosító alátéteket **nem** szabad alkalmazni.

Figyelem:

A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

$a_{p\ max} = 3,5\ mm.$

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	52 mm
Biztosító alátét készlet	219955

Hozzávaló váltólapka	RD..1604
Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz L _{ges}	50 mm
Felfogó furat Ø	22 mm
Ø D ₃	36 mm
Váltólapka csavar készlet	219800 (20IP; 5,7 Nm)
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	15 - 30 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Körmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219800
Biztosító alátét készlet 10 darabos	219955