

**Garant****Feedking nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 35/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212910 35/5
GTIN	4045197750624
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

**Dinamikus** vágóél-geometria maximális előtolási értékek érdekében. Különösen nyugodt járás az **önstabilizáló váltólapka fészek** következtében. **Optimalizált geometria** a kisebb forgácsoló erő érdekében, ezáltal **csekélyebb a főorsó terhelése**.

**Előny:**

Különösen gazdaságos a **rendkívül stabil 4 élű** váltólapkáknek köszönhetően.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 9IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	XD.. 070308
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	35 mm
Váltólapka csavar készlet	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Vágóélek száma Z	5
Maximális fogásmélység a <sub>p max</sub>	0,85 mm
Felfogó furat Ø	16 mm

$\varnothing D_3$	22 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	40 mm
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	57 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	68 mm
Interpolációs marás $a_p$	0,85 mm
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	21 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{max}$	0,82 fok
Sorozat	FeedKing
Beállítási szög $\kappa$	10 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219810
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2