

Garant**RDHW 0702 MOT, HB7525, Típus: ST900**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 212211 ST900 |
| GTIN | 4045197761231 |
| Árucikk kategória | 21A |

Leírás

Kivitel:**Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.****Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,5$ mm.Előtolás f_z / fog: 0,18 mm

Váltólapka ISO kód: RDHX 0702 MOTN

Típus: ST900

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|---------------------|
| Típus | ST900 |
| Váltólapka ISO kód | RDHX 0702 MOTN |
| Szerszámanyag | HM |
| Minőség | HB7525 |
| Előtolás f_z / fog | 0,18 mm |
| Cserék / élek száma | 1 |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 380 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 290 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 240 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 210 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 170 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 240 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 170 m/min | M |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | 200 m/min | K |
| Olaj | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Nedvesen minimum | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |
| Levegő | alkalmas | | |