

Garant**Marólapka Ø 16 mm, Típus: ALU**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212727 ALU
GTIN	4045197761651
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.

· Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság: $\pm 0,015$ mm.

Felhasználás:

Tóruszlapkák sarokrádiusszal. A forgácsoló erő és a vibráció csökkentéséhez.

Előtolás f_z acélban < 1400 N/mm²: 0,3 mm

Minőség: HU7810

Műszaki leírás

Típus	ALU
Minőség	HU7810
Sarokrádiusz	3 mm
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz R	3 mm
Előtolás f_z rövid forgácsú aluban	0,3 mm

Előtolás f_z acélban $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,3 mm
Cserék / élek száma	1
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz