

**Garant****Zsugorbefogó, SK 30 rövid, Befogási Ø D1: 6mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 302225 6      |
| GTIN              | 2050001838940 |
| Árucikk kategória | 31A           |

**Leírás****Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

**Műszaki leírás**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Befogási Ø D <sub>1</sub> | 6 mm        |
| Külső Ø D                 | 27 mm       |
| Ø D <sub>2</sub>          | 21 mm       |
| A-méret kinyúlási hossz   | 80 mm       |
| Befogó                    | SK 30 rövid |
| Befogó szabvány           | ISO 7388-1  |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Alak                                 | ADB                                 |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél |
| Körfutási pontosság                  | ≤ 3 μm                              |
| Forgácsolási stratégia               | HSC                                 |
| Forgácsolási stratégia               | HPC                                 |
| Termék fajtája                       | Zsugorbefogó                        |

## Tartozék

|   |             |
|---|-------------|
| Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül<br>Ø d / Ø D1 20/6 mm                          | 302410 20/6 |
| Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül<br>Ø d / Ø D1 16/6 mm                          | 302410 16/6 |
| Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 30  | 308785 30   |
| Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül,<br>hűtőcsatorna furatokkal Ø d / Ø D1 20/6 mm | 302414 20/6 |
| Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm  | 354235 6-9  |
| Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgés csillapított Ø d / Ø D1<br>20/6 mm                                  | 302415 20/6 |
| Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül<br>Ø d / Ø D1 20/6 mm                          | 302416 20/6 |
| Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 30  | 308610 30   |
| Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø<br>d / Ø D1 20/6 mm                              | 302412 20/6 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 30  | 308760 30   |
| Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm  | 354240 6-12 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 30  | 308765 30   |
| Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm   | 354236 6-9  |
| Hűtőegység Típus CU1  | 354215 CU1  |
| Zsugorbefogó készülék Típus SU1   | 354210 SU1  |
|   | 302412 16/6 |

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø  
d / Ø D1 16/6 mm

---