

**Garant****Furatkés, jobbos, Szár Ø DS: 32mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	273914 32
GTIN	4045197763143
Árucikk kategória	21W

## Leírás

**Figyelem:****Jobbos késekhez használjon balos lapkákat, balos késekhez használjon jobbos lapkákat.**

## Műszaki leírás

Váltólapka csavar	279815 13
Középtolódás L <sub>3</sub>	23 mm
Lapmagasság L <sub>2</sub>	15 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	40 mm
Teljes hossz L	250 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Felhasználási tartomány	Radiális belső beszúrás
Felhasználás módja	jobbos
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

Rögzítőcsavar Típus 13	279815 13
	659957 500

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15