

Garant**Hasított közpersely Hütéssel, Ø 12 mm, Befogási Ø D1: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302135 8
GTIN	4045197763235
Árucikk kategória	31G

Leírás**Kivitel:****Hűtőcsatorna nyílásokkal.****Felhasználás:**

- Fúráshoz, dörzsárazáshoz, maráshoz és szerszámélezéshez.
- Maximális rugalmasság a befogási átmérő csökkentésnek köszönhetően.
- A maximális nyomaték nagyobb forgácsolási térfogatot garantál, mint a közvetlen befogásnál.
- Körfutási pontosság $\pm 5 \mu\text{m}$ (rendszerpontosság $3 \times D$ -nél).
- Körfutási pontosság $\pm 2 \mu\text{m}$ (közperselyhez).
- Használható minden kereskedelmi forgalomban kapható hidropasztikus szerszám tartóval.

Alkalmazható:Hidropasztikus szerszám befogó **12 mm befogási Ø-vel.****Műszaki leírás**

Ø D	12 mm
Teljes hossz L	47 mm
Befogási Ø D ₁	8 mm
Terméknév attribútum	Ø 12 mm
Rendszer körfutási pontossága	5 μm

Termék fajtája

Szűkítőpersely