

Garant**SNMM 150616, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251390 HB7020
GTIN	4045197764225
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMM 150616 HB7020 Sarokrádiusz: 1,6 mm

Minőség: HB7020

Forgácstörő: SR

Fogásmélység a_p : 2 - 12 mmElőtolás f : 0,4 - 1,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 300 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	SR
Előtolás f	0,4 - 1,2 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 300 m/min
Sarokrádiusz	1,6 mm
Minőség	HB7020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Fogásmélység a _p	2 - 12 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMM 150616
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz