

Garant**ER szorítópatronos befogó Mini / karcsú ADB alak, SK 40 A = 100, ER szorítópatron mérethez: 20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300650 20
GTIN	4045197762597
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Felfogó anya kiegyensúlyozva **HSC-hez**. ER11 furat felfúrva. Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

· **Alapkivitelben Balluffchip furattal.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához DIN 6499 szerint.

Tartalom:

High-Speed ER mini anyával együtt, 309650 sz.

Különleges tartozék:

ER szorítópatron 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309740 sz.

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz. AB szorítókulcs 308820; 308830 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási tartomány: 1 - 13 mm

A-méret kinyúlási hossz: 100 mm

Külső Ø D: 28 mm

Hozzávaló szorítókulcs 309740 sz.: 20

Műszaki leírás

Külső Ø D	28 mm
ER szorítópatronhoz	20 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm

Hozzávaló szorítókulcs 309740 sz.	20
Befogási tartomány	1 - 13 mm
Hasznos hossz L _N	73 mm
Befogási Ø D ₁	1-13 mm
Befogó	SK 40 A = 100
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308812 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm	308911 1,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308911 4
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Nyomatékkulcs rátűző ER mini anyához ER szorítópatronos befogó 20	309745 20
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309446 3,5
ER szorítópatron készlet, 7 darabos, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm tömítéssel	309018
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308911 9
Kúpvonócsap Hurco 45° tőrésel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 3 mm	309446 3
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308911 8
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 7 mm	309446 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308930 10
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309406 7
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308911 7
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm	309240
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308930 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308911 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308911 11
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308911 5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308916 3
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309428 4,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308911 2
ER szorítópatron készlet, 12 darabos, 2-13 mm	309200
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308700 40

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308911 13
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309406 4,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308911 1
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309406 6
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308916 8
Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309406 9
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 8 mm	309446 8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308916 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308930 12
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309446 2,8
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4 mm	309446 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308911 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308930 11
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308916 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308930 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308930 13
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
ER szorítókulcs 1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 40	309700 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308810 40
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309428 2,8

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308911 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308911 2,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308911 10
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308916 9
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308930 6
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309428 3,5
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309446 4,5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308916 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309406 3,5
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308720 40
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kulcs ER minianyához ER szorítópatronos befogó 20	309740 20
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40	309680 40
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308916 5
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309428 7
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308916 4
ER szorítópatron készlet, 12 darabos, 2–13 mm	309016
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309406 8

ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 6 mm	309446 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308930 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308930 4
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309406 4
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	308916 11
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309406 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308930 9
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 5 mm	309446 5
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309428 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308916 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308930 7
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308930 1
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308930 2