



## Gépi villa jobbos, Szárméret: 12mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	290000 12
GTIN	4030741659645
Árucikk kategória	29H

### Leírás

#### Kivitel:

#### Szár felső széle = Csúcsmagasság

Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.

Keményfém vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.

**Click-Pin:** A recézőgörgő gyors és biztonságos cseréje érdekében.

### Műszaki leírás

Működési tartomány	3 - 50 mm
Szár szélessége	12 mm
Szár magassága	12 mm
Recézési szélességhez, b	4 mm
Recéző furat Ø-höz d <sub>2</sub>	4 mm
Recézési Ø-höz d <sub>1</sub>	10 mm
Recézési Ø-höz d <sub>1</sub>	15 mm
Vezetőcsap	299910 1
Recézési profil	RAA 1×AA
Recézési profil	RGE30° 1×GV30°
Recézési profil	RBL 1×BR
Recézési profil	RBR 1×BL

Recézési profil	RGV30° 1×GE30°
Termék fajtája	Recézőszerszám

---

## Tartozék

HM vezetőcsapHM Típus 1	299910 1
-------------------------	----------