



## ECO gépi villa univerzális, Szárméret: 20 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	290040 20
GTIN	4030741290282
Árucikk kategória	29I

### Leírás

#### Kivitel:

**Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.**

Recézési profil: RGE30° BL/BR30°

Recézési Ø-höz  $d_1$ : 20 mm

Recézési szélességhez, b: 8 mm

Recéző furat Ø-höz  $d_2$ : 6 mm

Működési tartomány: 10 - 80 mm

Vezetőcsap: 299911 3

### Műszaki leírás

Szár magassága	20 mm
Szár szélessége	20 mm
Vezetőcsap	299911 3
Recézési Ø-höz $d_1$	20 mm
Recézési szélességhez, b	8 mm
Recéző furat Ø-höz $d_2$	6 mm
Működési tartomány	10 - 80 mm
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RAA 2×AA
Recézési profil	RGE45° BL/BR45°

Recézési profil	RGE30° BL/BR30°
Termék fajtája	Recézőszerszám

---

## Tartozék

HSS vezetőcsap sík felülettel	290305
HSS vezetőcsap HSS Típus 3	299911 3
ECO gép villa készlet Típus SET	290050 SET