



## ECO recéző marószerszám univerzális, Szárméret: 20 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	290241 20
GTIN	4030741303135
Árucikk kategória	29H

### Leírás

#### Kivitel:

Menetes csapok a szárban a hátszögkorrekció érdekében.

**Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.** A gyártási  $\emptyset$  beállítása skála segítségével.

Recézési  $\emptyset$ -höz  $d_1$ : 25 mm

Recézési szélességhez, b: 6 mm

Recéző furat  $\emptyset$ -höz  $d_2$ : 8 mm

Működési tartomány: 10 - 250 mm

HM persely, fedőtárcsa, csavar: 299920 1

### Műszaki leírás

Szár magassága	20 mm
Működési tartomány	10 - 250 mm
Szár szélessége	20 mm
HM persely, fedőtárcsa, csavar	299920 1
Recéző furat $\emptyset$ -höz $d_2$	8 mm
Recézési $\emptyset$ -höz $d_1$	25 mm
Recézési szélességhez, b	6 mm

Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RGE45° BL/BR15°
Recézési profil	RGE30° 2×AA
Termék fajtája	Recézőszerszám

## Tartozék

Pótalkatrész készlet (3 darabos), HM persely, fedőtárcsa, csavar	290320
Pótalkatrész készlet (3 darabos), HM persely, fedőtárcsa, csavar Típus 1	299920 1