

Yale

Homlokkerekes csigasor VS III, Teherbírás: 0,25t



Rendelési adatok

Rendelés száma	086020 0,25
GTIN	4025092665322
Árucikk kategória	08X

Leírás

Kivitel:

Minden homlokkerekes csigasor gyárilag túlterheléssel ellenőrzött és használati útmutatóval és bevizsgálási bizonyítvánnyal együtt szállítjuk.

Acélszerkezet. Tű- és golyós csapágyak minden forgó alkatrésznél. Automatikus teherfék. 360°-ban forgatható, kovácsolt teherhorog.

Figyelem:

Teherbírás maximum 20 t, lánc tartó és túlterhelés elleni védelem külön rendelésre.

Műszaki leírás

Emelőerő névleges terhelésnél	20 daN
Normál emelési magasság	3 m
Teherbírás	250 kg
Láncágak száma	1
Súly	4,9 kg
Termék fajtája	Homlokkerekes csigasor

