

**HOLEX®****CNMG 09T304 10 darabos készlet, Minőség: HBX130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250244 HBX130
GTIN	4045197766694
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

CNMG 09T304 10 darabos készlet HBX130 Minőség: HBX130

Forgácstörő: MM

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 6 mm

Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,55 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 200 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácstörő	MM
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 200 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	HBX130
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 6 mm
Előtolás $f$	0,05 - 0,55 mm/ford,

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Sorozat	Furatkés
Sorozat	eco-QT / eco esztergakés
Sorozat	Esztergakés
Sorozat	QuickTurn esztergakés
Sorozat	Furatfej
Váltólapka ISO kód	CNMG 09T304
Cserék / élek száma	4
Váltólapka kiosztás	egyenes