

Garant**Becsavarozható zsugorbefogó adapter karcsú, Menet M × befogási Ø D1:
M12X8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301397 M12X8
GTIN	4045197767356
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

Nagy hőállóságú acél, integrált szerszám hosszbeállítás, különösen karcsú kivitel, HSS-hez és HM-hez.

Felhasználás:

Rugalmasan használható a pontossággal és a kiegyensúlyozási fokkal szembeni maximális elvárások esetén, pl. hosszabbítókkal kombinálva.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	8 mm
Hossz L	42 mm
Külső Ø D	21 mm
Hosszabbító Ø D ₃	23 mm
A-méret kinyúlási hossz	60 mm
Menet M	M12
Ø D ₂	15 mm
Max. meghúzási nyomaték	60 Nm
belső hűtés	igen
Körfutási pontosság	≤ 3 µm

Termék fajtája

Szűkítő