

Garant**Fix méretű furatesztergálók, DIN 1835 A, Névleges Ø D: 13,8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236677 13,8
GTIN	4045197769169
Árucikk kategória	21S

Leírás**Felhasználás:**

Előfúrt vagy öntött furatok névleges Ø-re történő felfúrásához 236679 sz. excentrikus befogópersellyel kombinálva.

Standard CC..0602 ISO váltólapkával.

Figyelem:

A felfúrandó Ø nem lehet kisebb, mint a d_1 min Ø.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	27 mm
Teljes hossz L_{ges}	110 mm
Szár Ø D_s h6	10 mm
Hozzávaló váltólapka	260142 HB725
Váltólapka csavar készlet	269410 (7IP; 1,0 Nm)
Legkisebb Ø d_{min}	12,8 mm
Állítási tartomány excenteres szorítóhüvellyel	13,5 - 14,3 mm
Hozzávaló excenter hüvely méret 236679 sz.	10
Vágóélek száma Z	1
Névleges Ø D	13,8
Csúcsszög	180 fok
Szárkivitel	DIN 1835 A

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 7IP	674252 7IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,0 Nm	211750 1,0