

Garant**Fix méretű furatesztergálók, DIN 1835 A, Névleges Ø D: 19,8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236677 19,8
GTIN	4045197769220
Árucikk kategória	21S

Leírás**Felhasználás:**

Előfúrt vagy öntött furatok névleges Ø-re történő felfúrásához 236679 sz. excentrikus befogópersellyel kombinálva.

Standard CC..0602 ISO váltólapkával.

Figyelem:

A felfúrandó Ø nem lehet kisebb, mint a d_1 min Ø.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Teljes hossz L_{ges}	148 mm
Hozzávaló váltólapka	260142 HB725
Legkisebb Ø d_{min}	18,8 mm
Szár Ø D_s h6	16 mm
Kinyúlási hossz L_1	33 mm
Állítási tartomány excenteres szorítóhüvellyel	19,5 - 20,3 mm
Hozzávaló excenter hüvely méret 236679 sz.	16
Vágóélek száma Z	1
Névleges Ø D	19,8
Csúcsszög	180 fok
Szárkivitel	DIN 1835 A

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP