

Garant**Fix méretű furatesztergálók, DIN 1835 A, Névleges Ø D: 25,8mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 236677 25,8 |
| GTIN | 4045197769282 |
| Árucikk kategória | 21S |

Leírás**Felhasználás:**

Előfúrt vagy öntött furatok névleges Ø-re történő felfúrásához 236679 sz. excentrikus befogópersellyel kombinálva.

Standard CC..0602 ISO váltólapkával.

Figyelem:

A felfúrandó Ø nem lehet kisebb, mint a d_1 min Ø.

Műszaki leírás

| | |
|--|----------------------|
| Legkisebb Ø d_{min} | 24 mm |
| Váltólapka csavar készlet | 269440 (8IP; 1,2 Nm) |
| Hozzávaló váltólapka | 260142 HB725 |
| Szár Ø D_s h6 | 20 mm |
| Kinyúlási hossz L_1 | 39 mm |
| Teljes hossz L_{ges} | 180 mm |
| Állítási tartomány excenteres szorítóhüvellyel | 25,5 - 26,3 mm |
| Hozzávaló excenter hüvely méret 236679 sz. | 20 |
| Vágóélek száma Z | 1 |
| Névleges Ø D | 25,8 |
| Csúcsszög | 180 fok |
| Szárkivitel | DIN 1835 A |

| | |
|----------------|------------------|
| belső hűtés | igen |
| Termék fajtája | Váltólapkás fúró |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm | 211750 1,2 |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP | 674252 8IP |