

Furatfej, jobbos, Rendszer / lapkaméret: DM/16**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 251714 DM/16 |
| GTIN | 4251414902985 |
| Árucikk kategória | 29D |

Leírás**Kivitel:**

Cserélhető fejek **rezgéscsillapító alaptestekhez**.

Felhasználás:

Rezgéscsillapító hatású **10xD** maximális kinyúlásig.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Rendszer: DM

Furatfej ISO kódja: DVUNR/L

Hozzávaló váltólapka: VNMG 1604..

Hozzávaló alaptest: 264910 – 264922

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$: 50 mm

Középpont eltolódás: 29 mm

Teljes hossz: 35 mm

Műszaki leírás

| | |
|--|-----------------|
| Rendszer | DM |
| Cserélhető fej ISO kódja | DVUNR/L |
| Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$ | 50 mm |
| Lapkaméret | 16 mm |
| Teljes hossz | 35 mm |
| Középpont eltolódás | 29 mm |
| Hozzávaló váltólapka | VNMG 1604.. |
| Alátétlapka | 259033 5 |
| Csavar alátétlapkához | 259027 3 |
| Hozzávaló alaptest | 264910 – 264922 |
| Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű | 259036 7 |
| Sorozat | Furatfej |
| Felhasználás módja | jobbos |
| belső hűtés | igen |

Tartozék

| | |
|--|-------------|
| Alátétlapka | 259227 |
| Csavar alátétlapkához | 259613 |
| Karom | 259509 |
| Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cN·m | 659906 500 |
| Torx® penge, szár E 6,3 Torx® profil TX15 | 674248 TX15 |