

Furatfej, jobbos, Rendszer / lapkaméret: DM/16**Rendelési adatok**

Rendelés száma	251410 DM/16
GTIN	4251414902817
Árucikk kategória	29D

Leírás**Kivitel:**

Cserélhető fejek **rezgés csillapító alaptestekhez**.

Felhasználás:

Rezgés csillapító hatású **10xD** maximális kinyúlásig.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Rendszer: DM

Furatfej ISO kódja: DTUNR/L

Hozzávaló váltólapka: TN.. 1604..

Hozzávaló alaptest: 264910 – 264922

Legkisebb előfúrási Ø D_{min}: 48 mm

Középpont eltolódás: 27 mm

Teljes hossz: 35 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz	35 mm
Hozzávaló alaptest	264910 – 264922
Lapkaméret	16 mm
Középpont eltolódás	27 mm
Hozzávaló váltólapka	TN.. 1604..
Cserélhető fej ISO kódja	DTUNR/L
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Alátétlapka	259033 4
Csavar alátétlapkához	259027 1
Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű	259036 2
Rendszer	DM
Sorozat	Furatfej
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen

Tartozék

Alátétlapka	259226
Csavar alátétlapkához	259611
Karom	259503