

Furatfej, jobbos, Rendszer / lapkaméret: QC/07**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260405 QC/07
GTIN	4251414902503
Árucikk kategória	29D

Leírás**Kivitel:**

Cserélhető fejek **rezgés csillapító alaptestekhez**.

Felhasználás:

Rezgés csillapító hatású **14xD** maximális kinyúlásig.

belső hűtés: igen

Rendszer: QC

Cserélhető fej ISO kódja: SDQCR/L 0702

Hozzávaló váltólapka: DC.. 0702..

Hozzávaló alaptest: 264900 – 264908

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$: 24 mm

Középpont eltolódás: 13 mm

Teljes hossz: 20 mm

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	269023 1
Hozzávaló alaptest	264900 – 264908
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..

Teljes hossz	20 mm
Cserélhető fej ISO kódja	SDQCR/L 0702
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Középpont eltolódás	13 mm
Rendszer	QC
Lapkaméret	7 mm
Sorozat	Furatfej
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen

Tartozék

Szorítócsavar	269431
Torx® penge, szár E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cN·m	659906 500