

**Furatfej, balra, Rendszer / lapkaméret: DM/16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251411 DM/16
GTIN	4251414902879
Árucikk kategória	29D

**Leírás****Kivitel:**

Cserélhető fejek **rezgés csillapító alaptestekhez**.

**Felhasználás:**

Rezgés csillapító hatású **10xD** maximális kinyúlásig.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Rendszer: DM

Furatfej ISO kódja: DTUNR/L

Hozzávaló váltólapka: TN.. 1604..

Hozzávaló alaptest: 264910 – 264922

Legkisebb előfúrási  $\varnothing D_{\min}$ : 48 mm

Középpont eltolódás: 27 mm

Teljes hossz: 35 mm

**Műszaki leírás**

Cserélhető fej ISO kódja	DTUNR/L
Középpont eltolódás	27 mm
Hozzávaló váltólapka	TN.. 1604..
Alátétlapka	259033 4
Szorítókörm, csavar,O-gyűrű	259036 6
Hozzávaló alaptest	264910 – 264922
Lapkaméret	16 mm
Csavar alátétlapkához	259027 1
Rendszer	DM
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Teljes hossz	35 mm
Sorozat	Furatfej
Felhasználás módja	balra
belső hűtés	igen

## Tartozék

Karom	259508
Alátétlapka	259226
Csavar alátétlapkához	259611