

HOLEX**Digitális műhelytolómérő ABS mérőcsúcsokkal, Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 415621 300 |
| GTIN | 4045197770288 |
| Árucikk kategória | 42A |

Leírás**Kivitel:**

Digitális tolómérő **abszolút mérőléccel**, nullázás nem szükséges. Nagy, kontrasztos digitális kijelző. Az elektronika 5 perc után automatikusan kikapcsol. Bekapcsolás a tolóka egyszerű megmozdításával. Leppelt mérőfelületek. **Robusztus fémházzal.**

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Átkapcsolható leolvasás | mm / col |
| Leolvasás | 0,0005 coll |
| Kalibrálás | A1 |
| Leolvasás | 0,01 mm |
| Belső mérőszár Ø | 10 mm |
| Csőrhossz | 90 mm |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszám | 081560 CR2032 |
| A tartalmazott elemek száma | 1 |
| Energiaellátás | Elemes |
| Mérési eltérés E MPE | ±0,04 mm |
| Szabvány | ISO 13385 |

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Mérőcsúcsok | igen |
| Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása |
| Méréstechnika | Digitális |
| Alapanyag | Nemesacél, INOX |
| Minden alkatrész | Edzett |
| Csomagolás | Stabil doboz |
| Termék fajtája | Műhelytolómérő |

Szolgáltatások

| | |
|---|------------|
| DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm | 021010 300 |
| KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm | 021000 300 |

Tartozék

| | |
|--|---------------|
| Csavar mélységmérő tartóhoz | 412230 |
| Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032 | 081560 CR2032 |