

**HOLEX****Digitális mélységmérő tolómérő, Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418742 300
GTIN	4045197771209
Árucikk kategória	42A

**Leírás****Kivitel:**

A mérési eredményt jól leolvasható kijelző jeleníti meg. Leppelt mérőfelületek.

**Tartalom:**

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

**Opcionális tartozék:**

418744 sz. kiegészítő híd.

**Műszaki leírás**

Leolvasás	0,01 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
Híd hossza	100 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
Kalibrálás	A1
Mérőszín keresztmetszete	16×4 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,04 mm
Szabvány	ISO 13385

Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	Digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

## Szolgáltatások

DAkkS kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021010 300
Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021000 300

## Tartozék

Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Csatlakozó kábel Data nyomógommbal Típus D2	497100 D2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Csatlakozó kábel Típus D1	497080 D1
Csatlakozó kábel Típus USB2	497080 USB2
Csatlakozó kábel Data nyomógommbal Típus USB2	497100 USB2
Csavar mélységmérő tartóhoz	412230
Adó Típus S1	498966 S1
Csatlakozó kábel Data nyomógommbal Típus D1	497100 D1
Csatlakozó kábel Típus D2	497080 D2