

Garant**Esztergákés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250024 25/16
GTIN	4045197772169
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Rugó készlet	259044 6
Lapkaméret	16 mm
Szárméret	25 mm
Alátétlapka	259031 35
Rugós csap készlet	259047 4
Könyökemelő	259015 12
Működő szélesség L ₄	32 mm
Kés ISO kódja	PCSNR/L 2525M16
Teljes hossz L	150 mm
Fejhossz L ₁	33 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1606..
Könyökemelő csavar	259018 11
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Rugós csap készlet10 darabos Típus 4	259047 4
Rugó készlet10 darabos Típus 6	259044 6
Alátétlapka Típus 35	259031 35
Könyökemelő csavar Típus 11	259018 11
Könyökemelő Típus 12	259015 12