

**Garant****Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260004 16/12
GTIN	4045197772527
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Lapkaméret	12 mm
Szárméret	16 mm
Kés ISO kódja	SCRCR/L 1616H12
Csavar alátétlapkához	269013 5
Váltólapka csavar készlet	269028 16
Fejhossz L <sub>1</sub>	20 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Teljes hossz L	100 mm
Alátétlapka	269005 6
Működő szélesség L <sub>4</sub>	17 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 16	269028 16
Alátétlapka Típus 6	269005 6
Csavar alátétlapkához Típus 5	269013 5
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500