

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/09mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260005 20/09
GTIN	4045197772596
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	18 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Csavar alátétlapkához	269013 2
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Teljes hossz L	125 mm
Működő szélesség L ₄	22 mm
Szárméret	20 mm
Lapkaméret	9 mm
Alátétlapka	269005 1
Kés ISO kódja	SCRCR/L 2020K09
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka Típus 1

269005 1

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Csavar alátétlapkához Típus 2

269013 2

Váltólapka csavar készlet Típus 22

269028 22

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500